


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.083 Zichtvenster HD

Staat: 11-7-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.083 - Zichtvenster HD

Ter bescherming van schakelaars of displays.

Functies

Bestelnr.	HD 4000.083
Product omschrijving	Ter bescherming van schakelaars of displays.
Voordelen	Royaal zichtveld Naadloze overgang tussen zichtvenster en frame Opliggende scharnier Met knevelgreep voor het eenvoudig openen zonder sleutel
Materiaal	Frame: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600 Ruit: Polycarbonaat
Levering	Incl. 2 scharnieren Incl. knevelgreep Incl. bevestigingsmateriaal
Zichtbare vlakken	Zichtvensterbreedte: 400 mm Zichtvensterhoogte: 330 mm
Afmetingen	Breedte: 518 mm Hoogte: 436 mm Diepte: 65 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: Wandkast HD
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
IK-code	IK08
Inbouwmogelijkheden	Voor aanbouw aan vlakken
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 12 Type 13
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	4,15 kg

Funcities

Brutogewicht	4,206 kg
Douanetariefnummer	39252000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Product omschrijving	HD-zichtvenster, met knevelgreep, BxH: 518x436 mm, roestvaststaal, 1.4301