


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.240 Stelvoeten HD

Staat: 13-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.240 - Stelvoeten HD

Stelvoet HD voor het minimaliseren van reinigingstijden door afgedekt en duurzaam afgedicht schroefdraad en voor het compenseren van bodemoneffenheden tot een hoek van 10° dankzij de flexibele onderplaat.

Functies

Bestelnr.	HD 4000.240
Uitvoering	zonder vloerbevestiging
Voordelen	Minimalisering van de reinigingstijden dankzij compleet afgedekt en duurzaam afgedicht schroefdraad Compenseren van bodemoneffenheden tot een hoek van maximaal 10° dankzij de flexibele onderplaat Het koppelen van kasten is ook op schuine bodems te realiseren door het grote instelbereik Certificering volgens 3-A Sanitary-normen
Materiaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Levering	Incl. afdichtings- en bevestigingsmateriaal
Belastbaarheid	Max. 7000 N statisch per stelvoet
Afmetingen	Schroefdraad: M12
Geschikt voor	Behuizingstype: Wandkast HD VX VX SE TS
Instelbereik	122 - 175 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	2 kg
Brutogewicht	2,342 kg
Douanetariefnummer	73181900
ETIM 9	EC002622
ETIM 8	EC002622

Functies

ECLASS 8.0

27189263

Product omschrijving

HD Stelvoet M12, zonder bodembevestiging, 122-175 mm, belastbaarheid 7000 N per stelvoet, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)