


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.285 Vloerstaande kast

Staat: 18-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.285 - Vloerstaande kast HD

De vloerstaande kast HD is een koppelbare oplossing voor hygiënisch gevoelige omgevingen die regelmatig worden gereinigd.



Functies

Bestelnr.	HD 4000.285
Materiaal	Kast en deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) Binnenwerk HD: roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600 Montageplaat: plaatstaal
Oppervlak	Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 µm Montageplaat: verzinkt Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)
Levering	Kastframe met aangelaste achterwand-bodemplaat Deur met ingestoken afdichting Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen Montageplaat Vastgeschroefd tussenstuk
Opties	Onderkast HD met stelvoeten
Afmetingen	Breedte: 1.200 mm Hoogte: 1.800 mm Diepte: 500 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	1.099 mm x 1.696 mm
Deuropeningshoek	125°
IK-code	IK08

Funcities

Basismateriaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 4X
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4X Type 12
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	148 kg
Brutogewicht	149 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	HD Systeemkast, BHD: 1200x1800x500mm, roestvaststaal, met, twee deuren

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------