

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.309

Onderkast HD met stelvoeten

Staat: 18-3-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.309 - Onderkast HD met stelvoeten

Sokkels hebben gesloten doorsneden en ononderbroken lasnaden die een absolute afdichting garanderen. Het ronde profiel voorkomt, met name bij horizontale oppervlakken, het anders al snel verzamelen van vuil.

Functies

Bestelnr.	HD 4000.309
Voordelen	De gegarandeerde ruimte onder de vloer van de kasten/behuizingen maakt een snelle natte en droge reiniging mogelijk De breedte maakt de montage van afzonderlijke onderkasten mogelijk onder gekoppelde VX25-kasten, HD-systeemkasten en HD-wandkasten
Materiaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak	In één richting geschuurd, korrel 400
Levering	Met horizontaal rooster voor kabelinvoer tussen de diepteprofielen, achter Incl. afdichtings- en bevestigingsmateriaal
Afmetingen	Hoogte: 300 mm
Basismateriaal	Roestvaststaal
Opmerking	Bij aanvraag of bestelling s.v.p. de volledige uitvoeringscode vermelden. Levertijd op aanvraag
Uitvoeringscode	Kast: 1 = HD of kast: 2 = VX Kastbreedte: ... mm Kastdiepte: ... mm Stelvoeten: 1 = met (voor 4 voeten, 0-55 mm) Bodembevestiging: 1 = met of 2 = zonder Levertijd op aanvraag Voorbeeld: 2 - 800 - 500 - 1 (onderkast voor VX - breedte 800 mm - diepte 500 mm - met bodembevestiging)
Leveringseenheid	1 st.
Douanetariefnummer	94039910