


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.785 Adereindhulzen

Staat: 28-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.785 - Adereindhulzen los

Met kunststofkraag.

## Functies

Bestelnr.	AS 4050.785
Product omschrijving	Met kunststofkraag.
Technische gegevens	Hittebestendig tot 105 °C
Materiaal	E-Cu, galvanisch vertind Kunststofkraag: polypropyleen
Kleur	zwart
Lengte	12 mm
AWG	10
Binnendiameter	6,3 mm
Rittal-kleurcode	Ja
Voor doorsnede	6 mm <sup>2</sup>
Opmerking	UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten. Neem voor individueel advies contact op met uw Rittal-adviseur.
Normen	AEH DIN 46228
Geschikt voor bestelnr.	4051.210
Leveringsvorm	Los
Leveringseenheid	100 st.
Nettogewicht	0,1 kg
Brutogewicht	0,04 kg
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

# Funcities

---

ECLASS 8.0	36659290
Product omschrijving	Adereindhulzen voor draadconfectionering, 6 mm <sup>2</sup> , AWG 10, 12 mm, zwart, los, 100 stuks

---

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed) UR
---------------	--------------------------