

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.130 Wire Station WS 540

Staat: 12-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.130 - Wire Station WS 540

Mobiel bedradingsstation, in hoogte verstelbaar en flexibel in de werkplaats te gebruiken. Voor het ergonomisch en moeiteloos uitvoeren van werkzaamheden rondom de draadbe- en -verwerking.

## Funcities

---

Bestelnr.	AS 4051.130
Uitvoering	Basic Edition
Product omschrijving	Mobiel bedradingsstation, in hoogte verstelbaar en flexibel in de werkplaats te gebruiken. Voor het ergonomisch en moeiteloos uitvoeren van werkzaamheden rondom de draadbe- en -verwerking.
Voordelen	<p>Elektrisch verstelbare tafel voor optimale werkhoogte, instelbaar van 710 – 1250 mm</p> <p>Multiplex werkblad, afwasbaar en krasvast</p> <p>Ideale oplossing in combinatie met de afkort- en crimpautomaten en voor de toepassing van voorgeconfectioneerde draden via de Wire Terminal</p> <p>Geïntegreerde liniaal voor het snel met de hand meten</p> <p>Vorbereid voor de opname van een monitor voor verwerking van de draden met behulp van Eplan Smart Wiring</p> <p>Optioneel uit te breiden met tableaus voor kartonnen draadverpakkingen, draadrollen en steunen voor gereedschap en kleine onderdelen</p> <p>Flexibele toepassing in de werkplaats door rubberen loopvlak</p> <p>Schuiflade met shadowboard, voorbereid voor gereedschap</p>

---

# Funcities

---

Levering	Bedradingstafel met elektrische hoogteverstelling Aansluitkabel, 7 m Contactdoosstrook 7-voudig, met schakelaar 1 Wire Station WS 540 2 tableaus 1 werklamp, LED 2 bevestigingsprofielen, verticaal 1 krathouder 2 adapterprofielen 1 universele houder 1 contactdoosstrook, 5-voudig 1 afvalbak 4 draadpakkethouders, links 4 draadpakkethouders, rechts 1 draadrolhouder, links 1 draadrolhouder, rechts
Montage-instructie	Het bevestigingsprofiel, verticaal, bestelnr. 4051.106, is nodig voor toebehoren zoals bijvoorbeeld krathouders, magazijnhouders etc.
Ingangsspanning	230 V AC, 50 Hz
Werkhoogte	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	Ja
Toepassingsgebieden	Voor handmatige confectionering
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	157 kg
Brutogewicht	218,3 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	21100200

---

# Funcities

---

Product omschrijving

Mobiel bedradingsstation, in hoogte verstelbaar en flexibel in de werkplaats te gebruiken. Voor het ergonomisch en moeiteloos uitvoeren van werkzaamheden rondom de draadbe- en -verwerking. Deze uitvoering is bovendien uitgevoerd met mogelijkheden voor het opbergen van draadpakketten, draadrollen, werkplekverlichting en een contactdoosstrook. De schuiflade met shadowboard zorgt dankzij de voorgeponste opbergplekken voor een opgeruimde werkplek.

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit