


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.525 Adereindhulzen

Staat: 4-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.525 - Adereindhulzen los

Met kunststofkraag.

Functies

Bestelnr.	AS 4051.525
Product omschrijving	Met kunststofkraag.
Technische gegevens	Hittebestendig tot 105 °C
Materiaal	E-Cu, galvanisch vertind Kunststofkraag: polypropyleen
Kleur	blauw
Lengte	10 mm
AWG	14
Binnendiameter	4,2 mm
Voor doorsnede	2,5 mm ²
DIN-kleurcode	Ja
Opmerking	UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten. Neem voor individueel advies contact op met uw Rittal-adviseur.
Normen	AEH DIN 46228
Geschikt voor bestelnr.	4051.205 4051.210
Leveringsvorm	Los (10 LE à 100 stuks)
Leveringseenheid	1.000 st.
Nettogewicht	1 kg
Brutogewicht	0,176 kg
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

Funcities

ECLASS 8.0	36659290
Product omschrijving	Adereindhulzen voor draadconfectionering, 2,5 mm ² , AWG 14, blauw, 10 mm, los (10 VE à 100 stuks), 1000 stuks

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed) UR
---------------	--------------------------