


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4052.104 Schroevendraaier

Staat: 15-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4052.104 - Schroevendraaier geïsoleerd

Met slanke, lange handgreep en hoogwaardig geïsoleerd lemmet.

Functies

Bestelnr.	AS 4052.104
Uitvoering	Geïsoleerd 1000 V voor zaagsnedeschroeven
Product omschrijving	Met slanke, lange handgreep en hoogwaardig geïsoleerd lemmet.
Voordelen	Geringe inspanning door ergonomisch gevormde handgreep Glijvaste handgreepkop met duidelijke schroefcodering Zwart gepolijste lemmetpunt voor het behoud van precisie en nauwkeurigheid Handgreep 30% en isolatie maximaal 50% dunner dan bij vergelijkbaar gereedschap De optimale integratie van hand en greep maakt hogere aandraaimomenten en langer moeiteloos werken mogelijk
Materiaal	Lemmet: chroom-molybdeen-vanadium-legering Handgreep binnenzijde: hard kunststof Handgreep: elastische, zeer flexibele kunststof
Kleur	Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Lemmet-Ø	4 mm
Lemmetlengte	100 mm
Lemmet (breedte x dikte)	4 x 0,8 mm
Uitgang	SL
Handgreep-Ø	25 mm
Handgreetlengte	105 mm
Normen	IEC 60 900
Leveringseenheid	3 st.
Nettogewicht	0,135
Douanetariefnummer	82054000

Functies

ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000158
ECLASS 8.0	21040406
Product omschrijving	AS Schroevendraaier Geïsol. SL 4x0,8
