

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4053.002

Industriële bit voor accuschroevendraaier

Staat: 16-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4053.002 - Industriële bit voor accuschroevendraaier met lange schacht

Precisie-schroefgereedschap met lange schacht voor industriële toepassingen.

Functies

Bestelnr.	AS 4053.002
Uitvoering	voor zaagsnedeschroeven
Product omschrijving	Precisie-schroefgereedschap met lange schacht voor industriële toepassingen.
Voordelen	Maximale hardheid en aandraaimomentwaarden
Technische gegevens	Gereedschapsaanpassing E 6,3 (1/4")
Materiaal	Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Lemmet-Ø	6,3 mm
Lemmet (breedte x dikte)	3,5 x 0,6 mm
Uitgang	SL
Lengte	73 mm
Leveringseenheid	3 st.
Nettogewicht	0,027 kg
Brutogewicht	0,031 kg
Douanetariefnummer	82079030
ETIM 9	EC002118
ETIM 8	EC003864
ECLASS 8.0	21044204
Product omschrijving	AS, Bit Industriëel, SL 3,5x0,6 L=73