

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4053.450

Set wisselbare schroevendraaiers

Staat: 9-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4053.450 - Set wisselbare schroevendraaiers niet geïsoleerd

13-delige gereedschapsset met comfortabele, zwenkbare en arreteerbare handgreep.



Functies

Bestelnr.	AS 4053.450
Product omschrijving	13-delige gereedschapsset met comfortabele, zwenkbare en arreteerbare handgreep.
Technische gegevens	PH 1 - SL 4 x 0,8 mm PH 2 - PH 3 PZ 1 - SL 5 x 0,8 mm PZ 2 - SL 6 x 1 mm PZ 3 - SL 7 x 1,2 mm TX 6 - TX 7 TX 8 - TX 9 TX 10 - TX 15 TX 20 - TX 25 TX 30 - TX 40 Binnenzeskant 3 mm - binnenzeskant 4 mm Binnenzeskant 5 mm - binnenzeskant 6 mm
Materiaal	Lemmet: chroom-molybdeen-vanadium-legering Handgreep binnenzijde: hard kunststof Handgreep: elastische, zeer flexibele kunststof
Kleur	Handgreep: RAL 7016 en RAL 35745
Levering	Gecombineerde lemmetopname: schroevendraaier en T-handgreep 12 lemmeten met elk 2 bits Opbergbox
Lemmetlengte	160 mm

Funcities

Handgreep-Ø	39 mm
Handgreesplengte	105 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,03 kg
Brutogewicht	1,069 kg
Douanetariefnummer	82054000
ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000144
ECLASS 8.0	21040406
Product omschrijving	AS Wisselbare schroevendaaierset,13-del