

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.001 Perstang

Staat: 21-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.001 - Perstang voor adereindhulzen

Voor de verwerking van adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4.



Funcities

Bestelnr.	AS 4054.001
Uitvoering	haaks
Product omschrijving	Voor de verwerking van adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4.
Voordelen	Minimale inspanning bij grote aderdoorsneden Gelijkblijvend hoge persingskwaliteit Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden Gedwongen ontgrendeling
Materiaal	Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak	Mat, verchroomd
Kleur	Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Persing	Vierkante crimp
Richting van de kabelinvoer	voorzijde
Afmetingen	Hoogte: 59 mm Lengte: 198 mm
AWG	22 - 10
Voor doorsnede	0,5 - 6 mm ²

Funcities

Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,452 kg
Brutogewicht	0,462 kg
Douanetariefnummer	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Product omschrijving	AS Perstang 0,5-6mm ² - Vierkant