

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.020 Perstang

Staat: 3-3-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.020 - Perstang voor kabelschoenen

Voor de verwerking van niet-geïsoleerde kabelschoenen



Funcities

Bestelnr.	AS 4054.020
Uitvoering	haaks
Product omschrijving	Voor de verwerking van niet-geïsoleerde kabelschoenen.
Voordelen	Gedwongen ontgrendeling Door de geoptimaliseerde hefboomondersteuning is zelfs bij grote doorsneden slechts minimale bedieningskracht nodig
Materiaal	Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak	Mat, verchromd
Kleur	Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Persing	Indent-crimp
Afmetingen	Hoogte: 59 mm Lengte: 198 mm
AWG	20 - 14
Voor doorsnede	0,5 - 2,5 mm ²
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,429 kg
Brutogewicht	0,439 kg
Douanetariefnummer	82032000

Functies

ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Product omschrijving	AS Perstang vr kabelschoenen 0,35-2,5mm²