

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.023

Perstang

Staat: 1-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.023 - Perstang voor kabelschoenen

Voor de verwerking van niet-geïsoleerde kabelschoenen



Functies

Bestelnr.	AS 4054.023
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Voor de verwerking van niet-geïsoleerde kabelschoenen.
Voordelen	Gedwongen ontgrendeling Door de geoptimaliseerde hefboomondersteuning is zelfs bij grote doorsneden slechts minimale bedieningskracht nodig
Materiaal	Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak	Mat, verchromd
Kleur	Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Persing	Dubbele indent-crimp
Afmetingen	Hoogte: 68 mm Lengte: 256 mm
AWG	12 - 8
Voor doorsnede	4 - 10 mm ²
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,63 kg
Brutogewicht	0,668 kg
Douanetariefnummer	82032000

Functies

ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Product omschrijving	RAS Perstang vr kabelschoenen 4-10mm ²
