

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.080

Crimptang

Staat: 1-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.080 - Crimptang voor vlakstekerhulzen

Voor de verwerking van niet-geïsoleerde vlakstekerhulzen



Functies

Bestelnr.	AS 4054.080
Uitvoering	haaks
Product omschrijving	Voor de verwerking van niet-geïsoleerde vlakstekerhulzen.
Voordelen	Gedwongen ontgrendeling Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden
Materiaal	Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak	Mat, verchromd
Kleur	Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Persing	B-crimp
Afmetingen	Breedte: 18 mm Hoogte: 59 mm Lengte: 198 mm
AWG	26 - 16
Voor doorsnede	0,1 - 1,5 mm ²
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,433 kg
Brutogewicht	0,443 kg
Douanetariefnummer	82032000

Functies

ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Product omschrijving	AS Krimptang 0,1-1,5mm ² , B-Crimp, hoek
