


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.800 Combinatietang

Staat: 3-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.800 - Combinatietang

Met getande bek en geïntegreerde ringsleutel M8 tot M10

Funcities

Bestelnr.	AS 4054.800
Product omschrijving	Met getande bek en geïntegreerde ringsleutel M8 tot M10.
Voordelen	Ergonomisch gevormde handgrepen voor comfortabel en slipvrij werken Gunstige overbrengingsverhoudingen voor een optimaal grijp- en snijvermogen Geringe inspanning
Materiaal	Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak	Mat, verchroomd
Kleur	Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Normen	Geïsoleerd 1000 V VDE
Afmetingen	Lengte: 180 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,289 kg
Brutogewicht	0,299 kg
Douanetariefnummer	82032000
ETIM 9	EC000836
ETIM 8	EC000836
ECLASS 8.0	21043809
Product omschrijving	RAS Combitang met geïsoleerde greep

Goedkeuringen

Goedkeuringen

Goedkeuringen

VDE