

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.020 Handhydraulische pons

Staat: 10-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.020 - Handhydraulische pons

Voor het ponsen van ronde, vierkante en rechthoekige uitsparingen.



Functies

Bestelnr.	AS 4055.020
Uitvoering	flexibel, met hydraulische slang en separate cilinder
Product omschrijving	Voor het ponsen van ronde, vierkante en rechthoekige uitsparingen.
Voordelen	Langere levensduur van het gereedschap door het ingebouwde overdrukventiel
Materiaal	Aluminium
Levering	Handhydraulische pons Hydraulische bout Ø 19 mm Hydraulische bout Ø 9,5/19 mm HSS boor Ø 11 mm Afstandsbussenset (3-delig) Kunststofkoffer
Bediening hydraulisch	Ronde gaten tot Ø 82 mm Rechthoekige pons tot 46 x 86 mm Ponsdruk 75 kN Max. arbeidsdruk 680 bar/9850 psi Gatenpons vierkant tot 92 x 92 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	3,4 kg
Brutogewicht	3,546 kg
Douanetariefnummer	84678900
ETIM 9	EC001085

Functies

ETIM 8	EC001085
ECLASS 8.0	21049046
Product omschrijving	RAS Manuele hydr. pons
