

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.085

**Handhydraulische ponsenset PG 9 -
PG 48**

Staat: 13-5-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.085 - Handhydraulische ponsenset PG 9 - PG 48

Handhydraulische ponsen in praktische set met perforators voor staalplaat

Functies

Bestelnr.	AS 4055.085
Uitvoering	met 90° schuin geplaatste en 360° draaibare cilinderkop
Product omschrijving	Handhydraulische ponsen in praktische set voor plaatstaal. Maximaal bewerkbare materiaaldikte 2 of 3 mm.
Voordelen	Langere levensduur van het gereedschap door het ingebouwde overdrukventiel
Levering	Handhydraulische pons 9 splijt-gatenponsen met 3-voudige splijstempel Hydraulische bout Ø 19 mm Hydraulische bout Ø 9,5/19 mm HSS boor Ø 10 mm Afstandsbussenset (3-delig) Kunststofkoffer
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal	2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Ø-gaten	15,2 mm 18,6 mm 20,4 mm 22,5 mm 28,3 mm 37 mm 47 mm 54 mm 60 mm

Functies

Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	5,85 kg
Douanetariefnummer	84678900
EAN	4028177807969
ETIM 7.0	EC001085
ECLASS 8.0	21049046