

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.115

Splijt-gatenpons rond

Staat: 20-12-2025 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.115 - Splejt-gatenpons rond voor roestvaststaal, met 3-voudige splejstempel

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Functies

Bestelnr.	AS 4055.115
Uitvoering	Met 3-voudige splejting
Product omschrijving	Voor het ponsen van ronde uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen.
Levering	Matrijs Stempel
Bewerkbaar materiaal	Roestvaststaal
Max. bewerkbare materiaaldikte roestvaststaal	2 mm
Ø-gaten	15,2 mm
Opmerking	Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665
Trekbout (Ø x L)	11,1 x 60 mm
Hydraulische trekbout Ø	11,1 mm 19 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0.039
Brutogewicht	0.054
Douanetariefnummer	82073010
EAN	4028177807976
ETIM 9	EC000156

Functies

ETIM 8	EC000156
--------	----------

ECLASS 8.0	21049047
------------	----------