

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# AS 4055.125

## Splijt-gatenpons rond

Staat: 30-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.125 - Spleit-gatenpons rond voor roestvaststaal, met 3-voudige spleitstempel

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

## Functies

Bestelnr.	AS 4055.125
Uitvoering	Met 3-voudige spleijing
Product omschrijving	Voor het ponsen van ronde uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen.
Levering	Matrijs Stempel
Bewerkbaar materiaal	Roestvaststaal
Max. bewerkbare materiaaldikte roestvaststaal	2 mm
Ø-gaten	25,4 mm
Voor schroefdraad	M25
Opmerking	Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665
Trekbout (Ø x L)	11,1 x 60 mm
Hydraulische trekbout Ø	11,1 mm 19 cm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,121 kg
Brutogewicht	0,142 kg
Douanetariefnummer	82073010
ETIM 9	EC000156

# Funcities

---

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Product omschrijving	AS Pons Split rond vr RVS Diam 25,4

---