

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.180

Splijt-gatenponsenset metrisch

Staat: 14-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.180 - Spleit-gatenponsenset metrisch voor roestvaststaal, met 3-voudige spleitstempel

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Functies

Bestelnr.	AS 4055.180
Uitvoering	Met 3-voudige spleijting
Product omschrijving	Voor het ponsen van ronde uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische stansen.
Levering	5 matrijzen 5 stempels Kunststofkoffer
Bewerkbaar materiaal	Roestvaststaal
Voor schroefdraad	M16 M20 M25 M32 M40
Opmerking	Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
Max. machinable material thickness, stainless steel / diameter of hole punch / to fit hydraulic screw Model No. / to fit tension screw Model No.	2 mm / 16,2 mm / 4.055.665 / 4.055,632 2 mm / 20,4 mm / 4.055.665 / 4.055,632 2 mm / 25,4 mm / 4.055.665 / 4.055,632 2,5 mm / 32,5 mm / 4.055.663 / 4.055,633 2,5 mm / 40,5 mm / 4.055.663 / 4.055,634
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,849 kg
Brutogewicht	1,098 kg
Douanetariefnummer	82073010
ETIM 9	EC002121

Functies

ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049047
Product omschrijving	RAS Ponsset M16-M40 vr RVS
