


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.543

Splijt-gatenpons rond

Staat: 13-12-2025 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.543 - Splejt-gatenpons rond voor plaatstaal, met 3-voudige splejstempel

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Functies

Bestelnr.	AS 4055.543
Uitvoering	Met 3-voudige splejting
Product omschrijving	
Levering	Matrijs Stempel
Bewerkbaar materiaal	Plaatstaal
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal	3 mm
Ø-gaten	43,2 mm
Opmerking	Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt Andere afmetingen, zie splejt-gatenpons rond, roestvaststaal
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Trekbout (Ø x L)	19 x 75 mm
Hydraulische trekbout Ø	19 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0.404
Brutogewicht	0.446
Douanetariefnummer	82073010
EAN	4028177808751
ETIM 9	EC000156

Functies

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
