


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.554

Splijt-gatenpons rond

Staat: 10-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.554 - Splejt-gatenpons rond voor plaatstaal, met 3-voudige splejtstempel

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Functies

| | |
|---|--|
| Bestelnr. | AS 4055.554 |
| Uitvoering | Met 3-voudige splejting |
| Product omschrijving | |
| Levering | Matrijs Stempel |
| Bewerkbaar materiaal | Plaatstaal |
| Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal | 3 mm |
| Ø-gaten | 54 mm |
| Opmerking | Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt Andere afmetingen, zie splejt-gatenpons rond, roestvaststaal |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.663 |
| Trekbout (Ø x L) | 19 x 75 mm |
| Hydraulische trekbout Ø | 19 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,628 kg |
| Brutogewicht | 0,701 kg |
| Douanetariefnummer | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |
| ETIM 8 | EC000156 |

Functies

ECLASS 8.0

21049047

Product omschrijving

AS Pons Split rond vr plaatstaal Diam 54