

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.561

Splijt-gatenpons rond

Staat: 4-3-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.561 - Splejt-gatenpons rond voor plaatstaal, met 3-voudige splejstempel

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Functies

Bestelnr.	AS 4055.561
Uitvoering	Met 3-voudige splejting
Product omschrijving	
Levering	Matrijs Stempel
Bewerkbaar materiaal	Plaatstaal
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal	3 mm
Ø-gaten	61,5 mm
Opmerking	Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt Andere afmetingen, zie splejt-gatenpons rond, roestvaststaal
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Trekbout (Ø x L)	19 x 75 mm
Hydraulische trekbout Ø	19 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,841 kg
Brutogewicht	0,914 kg
Douanetariefnummer	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

Functies

ECLASS 8.0

21049047

Product omschrijving

Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting