

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.582

Splijt-gatenponsenset PG 9 tot PG 21

Staat: 12-3-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.582 - Splejt-gatenponsenset PG 9 tot PG 21 voor plaatstaal, met 3-voudige splejtstempel

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

Functies

Bestelnr.	AS 4055.582
Uitvoering	Met 3-voudige splejting
Product omschrijving	Voor het ponsen van ronde uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen.
Levering	6 matrijzen 6 stempels 2 trekbouten met kogellager Ø 9,5 x 50 mm HSS boor Ø 10 mm 1 tube glijmiddel Kunststofkoffer
Bewerkbaar materiaal	Plaatstaal
Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal	2 mm
Ø-gaten	15,2 mm 18,6 mm 20,4 mm 22,5 mm 28,3 mm 30,5 mm
Opmerking	Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,08 kg
Brutogewicht	1,09 kg

Funcities

Douanetariefnummer	82073010
ECLASS 8.0	21044719
Product omschrijving	RAS Ponsset PG9-PG21 vr Plaatstaal