


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.720

Elektrohydraulische pomp

Staat: 30-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.720 - Elektrohydraulische pomp

De elektrohydraulische pomp dient voor de aandrijving van producten uit de productserie CW 120-S.



Functies

Bestelnr.	AS 4055.720
Product omschrijving	De elektrohydraulische pomp dient voor de aandrijving van producten uit de productserie CW 120-S.
Nominaal vermogen	1,3 kW
Filling volume	3,2 l
Working volume	2,2 l
Flow rate (max.)	1,1 l/min
Oil (type)	HLP 46
Nominale spanning	230 V, 50 Hz
Nominale stroom	5,65 A
Machineafmetingen	Breedte: 400 mm Hoogte: 325 mm Diepte: 335 mm
Montagevlak	Breedte: 402 mm Hoogte: 342 mm Diepte: 397 mm
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)	700 bar
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	32 kg

Funcities

Brutogewicht	34,5 kg
Douanetariefnummer	84138100
ETIM 9	EC011047
ETIM 8	EC011047
ECLASS 8.0	27301290
Product omschrijving	AS Hydrauliekpomp

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit