

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.730 Elektrohydraulische pomp

Staat: 5-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.730 - Elektrohydraulische pomp

De elektrohydraulische pomp dient voor de aandrijving van producten uit de productserie CW 120-S.

Functies

Bestelnr.	AS 4055.730
Product omschrijving	De elektrohydraulische pomp dient voor de aandrijving van producten uit de productserie CW 120-S.
Nominaal vermogen	1,1 kW
Filling volume	3,5 l
Working volume	2,2 l
Flow rate (max.)	1,1 l/min
Oil (type)	HLP 46
Nominale spanning	230 V, 50 Hz
Nominale stroom	6,5 A
Machineafmetingen	Breedte: 405 mm Hoogte: 405 mm Diepte: 310 mm
Montagevlak	Breedte: 505 mm Hoogte: 505 mm Diepte: 497 mm
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)	630 bar
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	32 kg
Brutogewicht	34,5 kg
Douanetariefnummer	84135061
ECLASS 8.0	27301290

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit