Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4127.210
Deurschakelaar

Staat: 22-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

SZ 4127.210 - Deurschakelaar

Met inbouwtoebehoren, met of zonder aansluitkabel.

Functies

Bestelnr.	SZ 4127.210
Uitvoering	Met kantelhendel voor zwenkramen, zonder aansluitkabel
Mogelijkheden	De bediening van de kantelhendel vindt plaats via het deurprofiel van de plaatstalen deur of bij zichtdeuren via een meegeleverde adapter.
Opmerking	Voor inbouw in VX IT alleen in combinatie met VX-montagebeugels voor deurschakelaar
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase	6000 V AC
Nominale isolatiespanning	400 V AC
Inbouwmogelijkheden	Voor TS kasten met ingebouwd zwenkraam, groot voor standaard- en comfortverlichting
Elektrische aansluiting	240 V AC/6 A 125 V AC/8 A 24 V AC/6 A 24 V DC/6 A
Nominale spanning	400 V
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 40
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,231 kg
Brutogewicht	0,235 kg
Douanetariefnummer	85365019
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

Functies

Product omschrijving	SZ Deurschakelaar met kanthendel, zonder aansluitkabel voor TS behuizingen met ingebouwd zwenkraam groot, 24V/125V/240V, 6A, UL

Goedkeuringen

Goedkeuringen	CQC CQC-CCC CSA UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK