

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4138.140 Standaard verlichting

Staat: 22-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4138.140 - Standaard verlichting

Spanningsvoorziening: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

## Functies

Bestelnr.	SZ 4138.140
Uitvoering	zonder deurschakelaar
Levering	Standaard verlichting Lichtbundel Incl. bevestigingsmateriaal
Nominaal vermogen	14 W
Ballast	Magnetisch voorschakelapparaat
Aansluitmogelijkheden	Deurschakelaar Voeding via connector Doorgaande bedrading (opbouw van verlichtingsrijen)
Lichtbundel	buislamp, sokkel G13
Beschermklasse	I (Beschermingsgeleider)
Schakelaar (type)	Geïntegreerde aan/uit/deurschakelaar
Montagemethode verlichting	Geschroefd
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1500 V AC
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase	500 V AC
Nominale isolatiespanning	500 V DC/1s
Inbouwmogelijkheden	TS horizontaal profiel van dakframe: rechtstreeks TS, SE verticaal profiel: met adapterhoek TS SE-profielen aan de voor- en achterzijde van het dakframe: met adapterhoek TS SE-profielen zijdelings van dakframe: rechtstreeks AE, CM, TP: met universele montagebeugel AE: met rail voor interieuropbouw

# Funcities

---

Afmetingen	Breedte: 452 mm Hoogte: 117 mm Diepte: 50 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-15 °C...45 °C
Contactdozen	D/NL, geaard (type F, CEE 7/4)
Opslagtemperatuurbereik	-20 °C...70 °C
Nominale spanning	230 V, 1~, 50 Hz
Uitvoering contactdoos	D/NL, geaard (type F, CEE 7/4)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,323 kg
Brutogewicht	1,595 kg
Douanetariefnummer	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Product omschrijving	SZ Standaard verlichting, zonder deurschakelaar, met contactdoos geaard, 14W 230V 50Hz, 452x117x50 mm BxHxD

# Goedkeuringen

---

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---