

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4138.280

Standaard verlichting

Staat: 24-8-2025 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4138.280 - Standaard verlichting

Spanningsvoorziening: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Functies

Bestelnr.	SZ 4138.280
Uitvoering	zonder deurschakelaar
Levering	Standaard verlichting Lichtbundel Incl. bevestigingsmateriaal
Nominaal vermogen	18 W
Ballast	Magnetisch voorschakelapparaat
Aansluitmogelijkheden	Deurschakelaar Voeding via connector Doorgaande bedrading (opbouw van verlichtingsrijen)
Lichtbundel	buislamp, sokkel G13
Beschermklasse	I (Beschermingsgeleider)
Schakelaar (type)	Geïntegreerde aan/uit/deurschakelaar
Montagemethode verlichting	Geschroefd
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1500 V AC
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase	500 V AC
Nominale isolatiespanning	500 V DC/1s
Inbouwmogelijkheden	TS horizontaal profiel van dakframe: rechtstreeks TS, SE verticaal profiel: met adapterhoek TS SE-profielen aan de voor- en achterzijde van het dakframe: met adapterhoek TS SE-profielen zijdelings van dakframe: rechtstreeks AE, CM, TP: met universele montagebeugel AE: met rail voor interieuropbouw

Functies

Afmetingen	Breedte: 682 mm Hoogte: 117 mm Diepte: 50 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-15 °C...45 °C
Contactdozen	USA/CDN (type B, NEMA 5-15)
Opslagtemperatuurbereik	-20 °C...70 °C
Nominale spanning	120 V, 1~, 60 Hz
Uitvoering contactdoos	USA/CDN (type B, NEMA 5-15)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1.81
Brutogewicht	1.82
Douanetariefnummer	94054990
EAN	4028177581418
ECLASS 8.0	27189241

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
---------------	--