

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4138.350 Standaard verlichting

Staat: 29-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4138.350 - Standaard verlichting

Spanningsvoorziening: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Functies

Bestelnr.	SZ 4138.350
Uitvoering	Met deurpositieschakelaar
Levering	Standaard verlichting Lichtbundel Incl. bevestigingsmateriaal Geïntegreerde deurschakelaar
Nominaal vermogen	30 W
Ballast	Magnetisch voorschakelapparaat
Aansluitmogelijkheden	Voeding via connector Doorgaande bedrading (opbouw van verlichtingsrijen)
Geïntegreerde deurschakelaar	Ja
Lichtbundel	buislamp, sokkel G13
Beschermklasse	I (Beschermingsgeleider)
Schakelaar (type)	Geïntegreerde aan/uit/deurschakelaar
Montagemethode verlichting	Geschroefd
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1500 V AC
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase	1000 V AC
Nominale isolatiespanning	500 V DC/1s
Inbouwmogelijkheden	TS horizontaal profiel van dakframe: rechtstreeks TS, SE verticaal profiel: met adapterhoek TS SE-profielen aan de voor- en achterzijde van het dakframe: met adapterhoek TS SE-profielen zijdelings van dakframe: rechtstreeks

Funcities

Afmetingen	Breedte: 987 mm Hoogte: 117 mm Diepte: 50 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-15 °C...45 °C
Contactdozen	D/NL, geaard (type F, CEE 7/4)
Opslagtemperatuurbereik	-20 °C...70 °C
Nominale spanning	230 V, 1~, 50 Hz
Uitvoering contactdoos	D/NL, geaard (type F, CEE 7/4)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	2,58 kg
Brutogewicht	2,78 kg
Douanetariefnummer	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Product omschrijving	SZ Standaard verlichting, met deurschakelaar, met contactdoos geaard, 30W 230V 50Hz, 987x117x50 mm BxHxD

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---