

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SZ 4139.190

## Comfortverlichting

Staat: 27-11-2025 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4139.190 - Comfortverlichting

Voedingsspanning: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

## Functies

|                                                    |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                                          | SZ 4139.190                                                                                                              |
| Uitvoering                                         | Met deurpositieschakelaar                                                                                                |
| Levering                                           | Comfortverlichting<br>Lichtbundel<br>Lichtbundelafdekking<br>Incl. bevestigingsmateriaal<br>Geïntegreerde deurschakelaar |
| Nominaal vermogen                                  | 18 W                                                                                                                     |
| Ballast                                            | EVG met breed spanningsbereik                                                                                            |
| Aansluitmogelijkheden                              | Voeding via connector<br>Doorgaande bedrading (opbouw van verlichtingsrijen)                                             |
| Geïntegreerde deurschakelaar                       | Ja                                                                                                                       |
| Lichtbundel                                        | buislamp, sokkel G13                                                                                                     |
| Beschermklasse                                     | I (Beschermingsgeleider)                                                                                                 |
| Schakelaar (type)                                  | Geïntegreerde aan/uit/deurschakelaar                                                                                     |
| Light cover                                        | Ja                                                                                                                       |
| Montagemethode verlichting                         | Geschroefd                                                                                                               |
| Rated impulse withstand voltage,<br>phase to earth | 1000 V AC                                                                                                                |
| Nominale stootspanningsvastheid<br>fase naar fase  | 500 V AC                                                                                                                 |
| Nominale isolatiespanning                          | 500 V DC/1s                                                                                                              |

# Functies

|                           |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inbouwmogelijkheden       | TS horizontaal profiel van dakframe: rechtstreeks<br>TS, SE verticaal profiel: met adapterhoek TS<br>SE-profielen aan de voor- en achterzijde van het dakframe: met adapterhoek TS<br>SE-profielen zijdelings van dakframe: rechtstreeks |
| Afmetingen                | Breedte: 682 mm<br>Hoogte: 117 mm<br>Diepte: 50 mm                                                                                                                                                                                       |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -15 °C...45 °C                                                                                                                                                                                                                           |
| Contactdozen              | D/NL, geaard (type F, CEE 7/4)                                                                                                                                                                                                           |
| Opslagtemperatuurbereik   | -20 °C...70 °C                                                                                                                                                                                                                           |
| Nominale spanning         | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                                                                                                                           |
| Uitvoering contactdoos    | D/NL, geaard (type F, CEE 7/4)                                                                                                                                                                                                           |
| Leveringseenheid          | 1 st.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nettogewicht              | 1.55                                                                                                                                                                                                                                     |
| Brutogewicht              | 1.84                                                                                                                                                                                                                                     |
| Douanetariefnummer        | 94054990                                                                                                                                                                                                                                 |
| EAN                       | 4028177320758                                                                                                                                                                                                                            |
| ECLASS 8.0                | 27189241                                                                                                                                                                                                                                 |

# Goedkeuringen

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |
|--------------|---------------------------------------------------------------|