

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4139.350 Comfortverlichting

Staat: 9-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4139.350 - Comfortverlichting

Voedingsspanning: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

## Functies

Bestelnr.	SZ 4139.350
Uitvoering	Met deurpositieschakelaar
Levering	Comfortverlichting Lichtbundel Lichtbundelafdekking Incl. bevestigingsmateriaal Geïntegreerde deurschakelaar
Nominaal vermogen	30 W
Ballast	EVG met breed spanningsbereik
Aansluitmogelijkheden	Voeding via connector Doorgaande bedrading (opbouw van verlichtingsrijen)
Geïntegreerde deurschakelaar	Ja
Lichtbundel	buislamp, sokkel G13
Beschermklasse	I (Beschermingsgeleider)
Schakelaar (type)	Geïntegreerde aan/uit/deurschakelaar
Light cover	Ja
Montagemethode verlichting	Geschroefd
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2000 V AC
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase	1000 V AC
Nominale isolatiespanning	500 V DC/1s

# Functies

Inbouwmogelijkheden	TS horizontaal profiel van dakframe: rechtstreeks TS, SE verticaal profiel: met adapterhoek TS SE-profielen aan de voor- en achterzijde van het dakframe: met adapterhoek TS SE-profielen zijdelings van dakframe: rechtstreeks
Afmetingen	Breedte: 987 mm Hoogte: 117 mm Diepte: 50 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-15 °C...45 °C
Contactdozen	D/NL, geaard (type F, CEE 7/4)
Opslagtemperatuurbereik	-20 °C...70 °C
Nominale spanning	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Uitvoering contactdoos	D/NL, geaard (type F, CEE 7/4)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	2 kg
Brutogewicht	2,26 kg
Douanetariefnummer	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Product omschrijving	SZ Comfortverlichting, met deurschakelaar, met contactdoos geaard, 30W 100-240V 50/60 Hz, 987x117x50 mm BxHxD

# Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---