



SZ 4140.110

Compacte verlichting

Staat: 15-12-2025 (Bron: [rittal.com/nl-nl](https://www.rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.110 - Compacte verlichting

Compacte verlichting - slanke en ruimtebesparende verlichting voor toepassing in kasten



Functies

Bestelnr.	SZ 4140.110
Voordelen	Slanker: ca. 50 % gereduceerde hoogte en diepte en daardoor ca. 75 % minder volume dan traditionele verlichting Sneller: Universele snelbevestiging op de TS boring met clips, schroeven of krachtige magneten (optioneel). Eenvoudig vanaf de zijkant of achterzijde inschuiven, Verlichting monteren, klaar Aansluiting deurschakelaar via 2-polige connector mogelijk Transparante verlichtingsafdekking, aan de binnenzijde gegroefd
Kleur	Overeenkomstig RAL 7035
Levering	Compacte verlichting met clip- en schroefbevestigingssets Lichtbundel Lichtbundelafdekking Aansluitkabel Incl. bevestigingsmateriaal
Nominaal vermogen	8 W
Lengte aansluitkabel	3 m
Mounting distance screws	475 mm

Functies

Ballast	EVG
Aansluitmogelijkheden	Geïntegreerde aansluitkabel met open uiteinde Deurschakelaar
Lichtbundel	Buislamp T5
Beschermklasse	II (geïsoleerd)
Schakelaar (type)	Geïntegreerde aan/uit/deurschakelaar
Cable deflection via rear possible	Ja
Light cover	Ja
Montagemethode verlichting	Geschroefd Clipbevestiging magneetbevestiging (toebehoren)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	afhankelijk van de voeding
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase	afhankelijk van de voeding
Nominale isolatiespanning	afhankelijk van de voeding
bij DC	0,35 A
Mounting distance clip/magnet	400 mm
Inbouwmogelijkheden	TS horizontaal profiel van dakframe: rechtstreeks TS, SE verticaal profiel: rechtstreeks SE-profielen voor en achter van dakframe: rechtstreeks SE-profielen zijdelings van dakframe: rechtstreeks AE, CM, TP: met bevestigingsset met magneten AE: met rail voor interieuropbouw
Opmerking	Aansluiting deurschakelaar via 2-polige connector mogelijk
Opmerking	Kabelgeleiding via achterzijde mogelijk
Afmetingen	Breedte: 455 mm Hoogte: 59 mm Diepte: 24 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-15 °C...45 °C
Opslagtemperatuurbereik	-20 °C...70 °C

Funcities

Nominale spanning	24 V (DC)
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 20
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0.48
Brutogewicht	0.486
Douanetariefnummer	94054990
EAN	4028177550292
E-Number Sweden	E4302502
ECLASS 8.0	27189241