

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.210

Compacte verlichting

Staat: 5-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.210 - Compacte verlichting

Compacte verlichting - slanke en ruimtebesparende verlichting voor toepassing in kasten



Functies

Bestelnr.	SZ 4140.210
Voordelen	Slanker: ca. 50 % gereduceerde hoogte en diepte en daardoor ca. 75 % minder volume dan traditionele verlichting Sneller: Universele snelbevestiging op de TS boring met clips, schroeven of krachtige magneten (optioneel). Eenvoudig vanaf de zijkant of achterzijde inschuiven, Verlichting monteren, klaar Aansluiting deurschakelaar via 2-polige connector mogelijk Transparante verlichtingsafdekking, aan de binnenzijde gegroefd
Kleur	Overeenkomstig RAL 7035
Levering	Compacte verlichting met clip- en schroefbevestigingssets Lichtbundel Lichtbundelafdekking Aansluitkabel Incl. bevestigingsmateriaal
Nominaal vermogen	8 W
Lengte aansluitkabel	3 m
Mounting distance screws	475 mm

Funcities

Ballast	EVG met breed spanningsbereik
Aansluitmogelijkheden	Geïntegreerde aansluitkabel met open uiteinde Deurschakelaar
Lichtbundel	Buislamp T5
Beschermklasse	II (geïsoleerd)
Schakelaar (type)	Geïntegreerde aan/uit/deurschakelaar
Light cover	Ja
Montagemethode verlichting	Geschroefd Clipbevestiging magneetbevestiging (toebehoren)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase	500 V AC
Nominale isolatiespanning	500 V DC/1s
Mounting distance clip/magnet	400 mm
Inbouwmogelijkheden	TS horizontaal profiel van dakframe: rechtstreeks TS, SE verticaal profiel: rechtstreeks SE-profielen voor en achter van dakframe: rechtstreeks SE-profielen zijdelings van dakframe: rechtstreeks AE, CM, TP: met bevestigingsset met magneten AE: met rail voor interieuropbouw
Opmerking	Aansluiting deurschakelaar via 2-polige connector mogelijk
Afmetingen	Breedte: 455 mm Hoogte: 59 mm Diepte: 24 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-15 °C...45 °C
OUT_RATED_CURRENT_110_60	0,083 - 0,149 A
Nominale stroom	0,045 - 0,088 A
Opslagtemperatuurbereik	-20 °C...70 °C
Nominale spanning	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Funcities

Beschermklasse IP volgens IEC 60529 IP 20

Leveringseenheid 1 st.

Nettogewicht 0,5 kg

Brutogewicht 0,527 kg

Douanetariefnummer 94054990

ECLASS 8.0 27189241

Product omschrijving SZ Compacte verlichting, met geïntegreerde deurschakelaar, 8W 100-240V 50/60 Hz, B=455 mm, met aansluitkabel (grijs), L=3 meter, cURus

Goedkeuringen

Goedkeuringen UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)