


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.840

Systemverlichting LED-compact

Staat: 18-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.840 - Systeemverlichting LED-compact

Spanningsvoorziening: 24 V DC



Funcities

| | |
|--------------------------|---|
| Bestelnr. | SZ 4140.840 |
| Voordelen | Max. EMC-compatibiliteit. Beschermd, omdat de bediening in het bereik met lage veiligheidsspanning plaatsvindt. Energiezuinig. Onderhoudsarm door de toepassing van LED's. Aansluiting van deurschakelaar mogelijk. |
| Mogelijkheden | Geïntegreerde doorgaande bedrading. Universele bevestigingsmogelijkheden. Zwenkbare lichtbundel. |
| Materiaal | Lampbehuizing: spuitgietaluminium Lampkap: polycarbonaat (halogeenvrij) Lampuiteinden: PC-ABS |
| Kleur | Overeenkomstig RAL 7035 |
| Levering | Systeemverlichting LED-compact Lichtbundel Lichtbundelafdekking Incl. bevestigingsmateriaal |
| Mounting distance screws | 550 mm |

Functies

| | |
|---|--|
| Aansluitmogelijkheden | Voeding via connector Deurschakelaar Doorgaande bedrading (opbouw van verlichtingsrijen) |
| Lichtbundel | LED's, koudwit |
| Beschermklasse | III (SELV) |
| Schakelaar (type) | Geïntegreerde aan/uit/deurschakelaar |
| Light cover | Ja |
| Montagemethode verlichting | Geschroefd Clipbevestiging magneetbevestiging (toebehoren) |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | afhankelijk van de voeding |
| Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase | afhankelijk van de voeding |
| Nominale isolatiespanning | afhankelijk van de voeding |
| Rated current max DC note | Bij de opbouw van verlichtingsstroken bedraagt de maximale nominale stroomsterkte 2 ampère |
| bij DC | 0,16 A |
| Number of LEDs | 40 |
| Mounting distance clip/magnet | 475 mm |
| Inbouwmogelijkheden | Direct aan het kastprofiel met 25 mm-raster Via bevestigingsset met magneten AE: met rail voor interieuropbouw |
| Opmerking | Uitsluitend bestemd voor toepassing in kasten en gesloten behuizingen Bij toepassing met voedingen van de klant dient erop te worden gelet dat deze over de vereiste toelatingen beschikken Bij de opbouw van verlichtingsstroken bedraagt de maximale nominale stroomsterkte 2 ampère |
| Light cone adjustment | Ja |

Funcities

| | |
|-------------------------------------|---|
| Afmetingen | Breedte: 530 mm Hoogte: 32,8 mm Diepte: 20,64 mm |
| Nominale spanning | 24 V (DC) |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 20 |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,43 kg |
| Brutogewicht | 0,434 kg |
| Douanetariefnummer | 94054990 |
| ETIM 9 | EC000321 |
| ETIM 8 | EC000321 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |
| Product omschrijving | SZ Systeemverlichting LED, 24VDC uitvoering, B=530 mm, 40 LED's, zonder aansluitkabel, RAL 7035 |

Goedkeuringen

| | |
|--------------|---|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |
|--------------|---|