

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4155.010 Universeelverlichting

Staat: 31-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4155.010 - Universeelverlichting met geïntegreerde bewegingsmelder

Kastverlichting met geïsoleerde kunststof behuizing, bewegingsmelder en voedingsspanning 110 - 240 V AC 50/60 Hz.



Functies

Bestelnr.	SZ 4155.010
Product omschrijving	Compacte buislamp 18 W met hoge lichtopbrengst.
Voordelen	Eenvoudige en snelle montage
Materiaal	Kunststof
Levering	Universeelverlichting Geïntegreerde bewegingsmelder Lichtbundel Lichtbundelafdekking Incl. bevestigingsmateriaal
Nominaal vermogen	18 W
Ballast	EVG met breed spanningsbereik
Aansluitmogelijkheden	Voeding via connector Doorgaande bedrading (opbouw van verlichtingsrijen)
Integrated motion sensor	Ja
Lichtbundel	Compact-buislamp, sokkel 2G11
Beschermklasse	I (Beschermingsgeleider)
Schakelaar (type)	Geïntegreerd, aan/uit/bewegingsmelder

Funcities

Light cover	Ja
Montagemethode verlichting	Geschroefd
Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase	2500 V AC
Nominale isolatiespanning	250 V AC
Inbouwmogelijkheden	TS horizontaal profiel van dakframe: rechtstreeks TS, SE verticaal profiel: met adapterhoek TS SE-profielen aan de voor- en achterzijde van het dakframe: met adapterhoek TS SE-profielen zijdelings van dakframe: rechtstreeks AE, CM, TP: met universele montagebeugel AE: met rail voor interieuropbouw
Afmetingen	Breedte: 345 mm Hoogte: 95 mm Diepte: 55 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-15 °C...45 °C
Opslagtemperatuurbereik	-20 °C...70 °C
Nominale spanning	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,674 kg
Brutogewicht	0,93 kg
Douanetariefnummer	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Product omschrijving	SZ Universeelverlichting, met geïntegreerde bewegingsmelder, 18W 110-240V 50/60 Hz, 343x95x55 mm BxHxD, VDE

Goedkeuringen

Goedkeuringen	VDE
---------------	-----

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK