Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4162.000
Insteekmoeren

Staat: 20-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 4162.000 - Insteekmoeren

toepassing in kasten en rails met rechthoekige systeemboringen 12,5 x 10,5 mm, met afbreekbare invoerhulp, van zinkspuitwerk.



Functies

Bestelnr.	TS 4162.000
Product omschrijving	Met afbreekbare invoerhulp, van zinkspuitwerk.
Inbouwmogelijkheden	Aan het horizontale en verticale VX-chassis Op het verticale TS, VX SE kastprofiel met adapterrail voor VX-compatibiliteit Aan het horizontale TS kastprofiel Op het horizontale VX SE kastprofiel onder Aan het horizontale VX SE-kastprofiel boven, in de diepte Aan montagerails 23 x 23 mm Aan montagechassis 23 x 73 mm Aan montagechassis 45 x 88 mm Aan systeemchassis 23 x 64 mm Aan systeemchassis 23 x 73 mm Aan systeemchassis 23 x 89 mm, roestvaststaal Aan kasten en rails met rechthoekige systeemboringen 12,5 x 10,5 mm
Afmetingen	Schroefdraad: M6
Geschikt voor behuizingstype	VX TS VX SE
Schroefdraad	M6
Leveringseenheid	50 st.

© Rittal 2026

Functies

Nettogewicht	0,45 kg
Brutogewicht	0,5 kg
Douanetariefnummer	73181692
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Product omschrijving	PS Insteekmoer M6, met afbreekbare invoerhulp, zinkspuitwerk