


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4309.000 Montageprofil

Staat: 13-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4309.000 - Montageprofiel voor VX, TS, VX SE, TP, AX

Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.



Funcities

Bestelnr.	TS 4309.000
Product omschrijving	Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.
Technische gegevens	Montagegaten Ø 4,5 mm in het 25 mm gatenraster
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte	390 mm
Geschikt voor deurbreedte	500 mm
Inbouwmogelijkheden VX	In deuren met een breedte van 500 mm
Inbouwmogelijkheden VX SE	In deuren met een breedte van 500 mm In kasten met een diepte van 400 mm, op het binnenste montageniveau, in combinatie met de adapterrail voor VX-compatibiliteit
Inbouwmogelijkheden AX	In deuren met een breedte van 500 mm, met 3-punts sluitsysteem, in de slotdeur In behuizingen met een breedte van 400 mm en een hoogte van 500 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX

Funcities

Inbouwmogelijkheden AX roestvaststaal	In kasten/behuizingen met een breedte van 400 mm In kasten/behuizingen met een hoogte/breedte van 500 mm
Inbouwmogelijkheden AX kunststof	In deuren met een breedte van 500 mm
Inbouwmogelijkheden AX 3-delig	In kasten/behuizingen met een diepte van 573 mm
Inbouwmogelijkheden TS	In deuren met een breedte van 500 mm In kasten met een breedte/diepte van 400 mm op het binnenste montageniveau
Inbouwmogelijkheden TP	In lessenaar-bovendelen voor 3-delige opbouw, in de hoogte van het behuizingsdeksel, in combinatie met de rail voor interieuropbouw TP, wandkast HD
Inbouwmogelijkheden VX-sokkel, roestvaststaal	In sokkels met een diepte van 500 mm, in combinatie met binnenzeskantschroeven M6 en moeren M6
Geschikt voor	Behuizingstype: VX TS VX SE TP AX AX kunststof Wandbehuizingen AX, 3-delig Breedte/diepte: 400 mm
Geschikt voor	Sokkelsysteem VX, plaatstaal
Leveringseenheid	20 st.
Nettogewicht	3,78 kg
Brutogewicht	4,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	15,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Funcities

Product omschrijving

TS Montageprofiel, voor TS, VX SE, TP, AX voor binnenste montageniveau: voor B/D: 400 mm, voor deurbreedte: 500 mm, L: 390 mm

Goedkeuringen

Verklaringen

PCF-declaration