


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4316.000 Kabelinvoertules

Staat: 14-5-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4316.000 - Kabelinvoertules

Vormen in combinatie met de bodemplaat voor invoertules een gemakkelijke en snelle afdichting als kabels via de bodem van behuizingen worden ingevoerd.



## Funcities

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Bestelnr.                           | SZ 4316.000   |
| Product omschrijving                | Vormen in combinatie met de bodemplaat voor invoertules een gemakkelijke en snelle afdichting als kabels via de bodem van behuizingen worden ingevoerd. |
| Materiaal                           | Basisgedeelte: polypropyleen<br>Invoertule/mantel: thermoplastisch elastomeer   |
| Kabelinvoer                         | Aantal kabelinvoeren: 8<br>Max. kabeldiameter: 13 mm  |
| Geschikt voor                       | Behuizingstype: VX<br>Behuizingstype: VX SE   |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 55 bij correcte montage  |
| Leveringseenheid                    | 25 st.  |
| Nettogewicht                        | 0,6 kg  |
| Brutogewicht                        | 0,786 kg  |
| Douanetariefnummer                  | 40169997  |
| ETIM 9                              | EC000879  |
| ETIM 8                              | EC000879  |
| ECLASS 8.0                          | 27069216  |

# Funcities

---

Product omschrijving

PS Kabelinvoertules, 8 kabels per tule, maximale diameter 13 mm,  
IP 55 bij correcte montage

# Goedkeuringen

---

Certificaten

Beschermklasse