

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4318.000

# Kabelinvoertules

Staat: 26-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4318.000 - Kabelinvoertules

Vormen in combinatie met de bodemplaat voor invoertules een gemakkelijke en snelle afdichting als kabels via de bodem van behuizingen worden ingevoerd.



## Functies

Bestelnr.	SZ 4318.000
Product omschrijving	Vormen in combinatie met de bodemplaat voor invoertules een gemakkelijke en snelle afdichting als kabels via de bodem van behuizingen worden ingevoerd.
Materiaal	Basisgedeelte: polypropyleen Invoertule/mantel: thermoplastisch elastomeer
Kabelinvoer	Aantal kabelinvoeren: 1 Max. kabeldiameter: 47 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: VX Behuizingstype: VX SE
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55 bij correcte montage
Leveringseenheid	25 st.
Nettogewicht	0,525 kg
Brutogewicht	0,623 kg
Douanetariefnummer	40169997
ETIM 9	EC000879
ETIM 8	EC000879
ECLASS 8.0	27069216

# Funcities

---

Product omschrijving

PS Kabelinvoertules, 1 kabels per tule, maximale diameter 47 mm,  
IP 55 bij correcte montage

# Goedkeuringen

---

Certificaten

Beschermklasse