Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4568.500
Transportogen

Staat: 2-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 4568.500 - Transportogen voor VX, TS, VX SE

Voor kraantransport van kasten, voor zover niet bij de levering inbegrepen.

Functies

Bestelnr.	SZ 4568.500
Product omschrijving	Voor kraantransport van kasten, voor zover niet bij de levering inbegrepen.
Materiaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Levering	4 hijsogen 4 afdichtringen A 12.5
Afmetingen	Schroefdraad: M12
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	0,636 kg
Brutogewicht	0,694 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	83024900
ETIM 9	EC002367
ETIM 8	EC002367
ECLASS 8.0	27189262
Product omschrijving	PS Hijsogen tbv TS/SE-kasten, voor kraantransport van kasten, M12, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)