

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4579.000 Montageprofil

Staat: 5-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4579.000 - Montageprofiel voor VX, TS, VX SE, TP, AX

Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.



Functies

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr. | TS 4579.000 |
| Product omschrijving | Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering. |
| Technische gegevens | Montagegaten Ø 4,5 mm in het 25 mm gatenraster |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Oppervlak | Verzinkt |
| Levering | Incl. bevestigingsmateriaal |
| Lengte | 790 mm |
| Geschikt voor deurbreedte | 900 mm |
| Inbouwmogelijkheden VX SE | In deuren met een breedte van 900 mm In kasten met een breedte van 800 mm, op het binnenste montageniveau |
| Inbouwmogelijkheden AX | In behuizingen met een breedte van 800 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX en de bodemrail voor AX |
| Inbouwmogelijkheden AX roestvaststaal | In kasten/behuizingen met een breedte van 800 mm In deuren met een breedte van 800 mm, in combinatie met een deurprofiel |
| Inbouwmogelijkheden TS | In kasten met een breedte/diepte van 800 mm, op het binnenste montageniveau |

Functies

| | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inbouwmogelijkheden TP | In TP-lessenaar-onderdelen, in behuizingen met een breedte van 800 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw TP, wandkast HD |
| Geschikt voor | Behuizingstype: TS VX SE TP AX Breedte/diepte: 800 mm |
| Leveringseenheid | 20 st. |
| Nettogewicht | 8 kg |
| Brutogewicht | 8,1 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 37,23 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Product omschrijving | TS Montageprofiel, voor TS, VX SE, TP, voor binnenste montageniveau: voor B/D x 800 mm, voor deurbreedte: 900 mm, L: 790 mm |

Goedkeuringen

| | |
|--------------|-----------------|
| Verklaringen | PCF-declaration |
|--------------|-----------------|