

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4596.000 Montageprofil

Staat: 28-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4596.000 - Montageprofiel voor VX, TS, VX SE, TP, AX

Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.



## Funcities

Bestelnr.	TS 4596.000
Product omschrijving	Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.
Technische gegevens	Montagegaten Ø 4,5 mm in het 25 mm gatenraster
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte	490 mm
Geschikt voor deurbreedte	600 mm
Inbouwmogelijkheden VX	In deuren met een breedte van 600 mm
Inbouwmogelijkheden VX SE	In deuren met een breedte van 600 mm In kasten met een breedte/diepte van 500 mm, op het binnenste montageniveau
Inbouwmogelijkheden AX	In deuren met een breedte van 600 mm, met 3-punts sluitsysteem, in de slotdeur In behuizingen met een breedte van 500 mm en een hoogte van 600 mm, in combinatie met de rail voor interieurofbouw AX
Inbouwmogelijkheden AX roestvaststaal	In kasten/behuizingen met een breedte van 500 mm In kasten/behuizingen met een hoogte van 600 mm

# Functies

Inbouwmogelijkheden AX kunststof	In deuren met een breedte van 600 mm
Inbouwmogelijkheden AX 3-delig	In kasten/behuizingen met een diepte van 673 mm of in de breedte van het wanddeel
Inbouwmogelijkheden PC	In deuren met een breedte van 600 mm
Inbouwmogelijkheden IW	In deuren met een breedte van 600 mm
Inbouwmogelijkheden TS	In deuren met een breedte van 600 mm In kasten met een breedte/diepte van 500 mm, op het binnenste montageniveau
Inbouwmogelijkheden VX-sokkel, roestvaststaal	In sokkels met een diepte van 600 mm, in combinatie met binnenzeskantschroeven M6 en moeren M6
Geschikt voor	Behuizingstype: VX TS VX SE PC IW AX AX kunststof Wandbehuizingen AX, 3-delig Breedte/diepte: 500 mm
Geschikt voor	Sokkelsysteem VX, plaatstaal
Leveringseenheid	20 st.
Nettogewicht	4,06 kg
Brutogewicht	5,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	23,32 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

# Funcities

---

Product omschrijving

TS Montageprofiel, voor TS, VX SE, TP, voor binnenste montageniveau: voor B/D x 500 mm, voor deurbreedte: 600 mm, L: 490 mm

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

PCF-declaration