

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4598.000 Montageprofil

Staat: 28-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4598.000 - Montageprofiel voor VX, TS, VX SE, TP, AX

Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.



Funcities

Bestelnr.	TS 4598.000
Product omschrijving	Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.
Technische gegevens	Montagegaten Ø 4,5 mm in het 25 mm gatenraster
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte	690 mm
Geschikt voor deurbreedte	800 mm
Inbouwmogelijkheden VX	In deuren met een breedte van 800 mm
Inbouwmogelijkheden VX SE	In deuren met een breedte van 800 mm
Inbouwmogelijkheden AX	In deuren met een breedte van 800 mm, met 3-punts sluitsysteem, in de slotdeur In behuizingen met een hoogte van 800 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX
Inbouwmogelijkheden AX kunststof	In deuren met een breedte van 800 mm
Inbouwmogelijkheden PC	In deuren met een breedte van 800 mm

Funcities

Inbouwmogelijkheden TS	In deuren met een breedte van 800 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: VX TS VX SE PC AX AX kunststof
Leveringseenheid	20 st.
Nettogewicht	6,78 kg
Brutogewicht	7,225 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	32,59 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	TS Montageprofiel, voor TS, VX SE, TP, voor deurbreedte: 800 mm, L: 690 mm

Goedkeuringen

Verklaringen	PCF-declaration
--------------	-----------------