

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4599.000 Montageprofil

Staat: 14-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4599.000 - Montageprofiel voor VX, TS, VX SE, TP, AX

Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.



Functies

Bestelnr.	TS 4599.000
Product omschrijving	Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.
Technische gegevens	Montagegaten Ø 4,5 mm in het 25 mm gatenraster
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte	890 mm
Geschikt voor deurbreedte	1.000 mm
Inbouwmogelijkheden VX	In deuren met een breedte van 1000 mm
Inbouwmogelijkheden AX	In behuizingen met een hoogte van 1000 mm, in combinatie met de rail voor interieurofbouw AX
Inbouwmogelijkheden AX roestvaststaal	In kasten/behuizingen met een hoogte van 1000 mm
Inbouwmogelijkheden TS	In deuren met een breedte van 1000 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: VX TS AX

Funcities

Leveringseenheid	20 st.
Nettogewicht	9,3 kg
Brutogewicht	9,42 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	35,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	TS Montageprofiel, voor TS, VX SE, TP, voor deurbreedte: 1000 mm, L: 890 mm

Goedkeuringen

Verklaringen	PCF-declaration
--------------	-----------------