

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4599.200 Montageprofil

Staat: 28-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4599.200 - Montageprofiel voor VX, TS, VX SE, TP, AX

Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.



## Functies

Bestelnr.	TS 4599.200
Product omschrijving	Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.
Technische gegevens	Montagegaten Ø 4,5 mm in het 25 mm gatenraster
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte	700 mm
Geschikt voor deurbreedte	760 mm
Inbouwmogelijkheden AX	In deuren met een breedte van 760 mm, met knevelsluiting
Inbouwmogelijkheden AX roestvaststaal	In deuren met een breedte van 760 mm, met knevelsluiting, in combinatie met een deurprofiel
Geschikt voor	Behuizingstype: AX Breedte/diepte: 760 mm
Leveringseenheid	20 st.
Nettogewicht	7,24 kg
Brutogewicht	7,28 kg

# Funcities

---

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	33,06 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	TS Montageprofiel, voor deurbreedte 760 mm

---

# Goedkeuringen

---

Verklaringen	PCF-declaration
--------------	-----------------