

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PS 4638.800

Lessenaar

Staat: 14-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PS 4638.800 - Lessenaar voor VX, TS, VX SE, TP, PC

Voor programmeerapparatuur etc., voorbereid voor montage aan deurversterkingsprofielen. Tijdens onderhoud snel uit te klappen. Hierdoor ontstaat een maximum aan werkoppervlak. Na gebruik ruimtebesparend in te klappen.



Functies

Bestelnr.	PS 4638.800
Product omschrijving	Voor programmeerapparatuur etc., voorbereid voor montage aan deurversterkingsprofielen. Tijdens onderhoud snel uit te klappen. Hierdoor ontstaat een maximum aan werkoppervlak. Na gebruik ruimtebesparend in te klappen.
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	RAL 7035
Montagevlak	Breedte: 613 mm Diepte: 400 mm
Geschikt voor deurbreedte	800 mm
Inbouwmogelijkheden	Aan deurversterkingsprofielen Voor aanbouw aan vlakken
Belastbaarheid	max. 300 N
Montagevlak	Breedte: 613 mm Diepte: 400 mm

Funcities

Geschikt voor	Behuizingstype: VX TS VX SE CM PC
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	4,69 kg
Brutogewicht	4,84 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	14,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Product omschrijving	PS Lessenaar, voor VX, TS, VX SE, PC, voor deurbreedte 800 mm