

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4696.000 Montageprofil

Staat: 28-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4696.000 - Montageprofiel voor VX, TS, VX SE, TP, AX

Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.



Funcities

Bestelnr.	TS 4696.000
Product omschrijving	Voor een eenvoudige bevestiging van kabelkanalen, kabelslanghouders, aanrakingsbeveiligingen, deurcomponenten, kabelbevestiging en -fixering.
Technische gegevens	Montagegaten Ø 4,5 mm in het 25 mm gatenraster
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte	540 mm
Inbouwmogelijkheden VX	In kasten met een breedte/diepte van 600 mm
Inbouwmogelijkheden VX SE	In kasten met een breedte/diepte van 600 mm, op het buitenste montageniveau
Inbouwmogelijkheden AX	In deuren met een breedte van 600 mm, met knevelsluiting In deuren met een breedte van 600 mm, met 3-punts sluitsysteem, in de aanslagdeur
Inbouwmogelijkheden AX roestvaststaal	In deuren met een breedte van 600 mm, in de aanslagdeur, in combinatie met een deurprofiel
Inbouwmogelijkheden PC	In kasten met een breedte van 600 mm, op het buitenste montageniveau

Funcities

Inbouwmogelijkheden IW	In kasten met een breedte/diepte van 600 mm, op het buitenste montageniveau
Inbouwmogelijkheden TS	In kasten met een breedte/diepte van 600 mm, op het buitenste montageniveau
Inbouwmogelijkheden AE	In behuizingen met een breedte/hoogte van 600 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw AE
Inbouwmogelijkheden TP	In lessenaar-bovendelen voor 3-delige opbouw, in de hoogte van het behuizingsdeksel, in combinatie met de rail voor interieuropbouw TP, wandkast HD
Inbouwmogelijkheden VX-sokkel	In sokkels met een breedte/diepte van 600 mm aan de sokkelplinten, in combinatie met sokkelhoekprofiel
Geschikt voor	Behuizingstype: VX TS VX SE TP PC IW AX AE Breedte/diepte: 600 mm
Geschikt voor	Sokkelsysteem VX
Leveringseenheid	20 st.
Nettogewicht	5,4 kg
Brutogewicht	5,78 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	25,64 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	TS Montageprofiel, voor VX, TS, VX SE, TP, voor buitenste montageniveau: voor B/D: 600 mm, L: 540 mm

Goedkeuringen

Verklaringen

PCF-declaration