


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4943.000

## C-rails 30/15

Staat: 28-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4943.000 - C-rails 30/15 volgens EN 60 715 voor VX, TS, VX SE

Voor directe aanbouw aan het horizontale of verticale kast-/behuizingsprofiel via extra bevestigingselementen.



## Functies

Bestelnr.	SZ 4943.000
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Lengte	455 mm
Inbouwmogelijkheden	<p>Aan het binnenste montageniveau, aan het VX kastprofiel Op het verticale TS, VX SE kastprofiel met insteekmoer TS 8800.808 of adapterrail voor VX-compatibiliteit Aan het horizontale VX SE-kastprofiel in de breedte onder en boven Aan het horizontale VX SE-kastprofiel profiel in de diepte onder (zonder montageplaat) en boven via insteekmoer 8800.808 Aan het horizontale TS kastprofiel In de breedte of diepte van de AX 3-delig. Afhankelijk van de inbouwsituatie moet de rail op de gewenste lengte worden afgekort.</p>
Geschikt voor	<p>Behuizingstype: VX TS Wandbehuizingen AX, 3-delig Breedte/diepte: 500 mm</p>
Leveringseenheid	6 st.
Nettogewicht	1,8 kg

## Funcities

---

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,11 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC000386
ETIM 8	EC000386
ECLASS 8.0	27400602
Product omschrijving	TS C-rails 30/15 tbv TS/SE-kasten, voor kastbreedte/-diepte 500 mm, L=455 mm, plaatstaal, verzinkt

## Goedkeuringen

---

Verklaringen	PCF-declaration
--------------	-----------------