


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CM 5001.082

Kabelbevestigingsrail

Staat: 23-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CM 5001.082 - Kabelbevestigingsrail C-rail voor montageplaten, voor VX, TS, VX SE, TP

Voor trekontlasting bij de kabelinvoer. De lengte van de kabelopvangrail is afgestemd op de breedte van de montageplaat. De inbegrepen montagebeugels kunnen op drie verschillende manieren op de montageplaat worden gemonteerd.

Functies

Bestelnr.	CM 5001.082
Product omschrijving	Voor trekontlasting bij de kabelinvoer. De lengte van de kabelopvangrail is afgestemd op de breedte van de montageplaat. De inbegrepen montagebeugels kunnen op drie verschillende manieren op de montageplaat worden gemonteerd.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. twee bevestigingsbeugels en bevestigingsschroeven
Inbouwmogelijkheden	recht, met 23 mm afstand ten opzichte van de montageplaat recht, met 10 mm afstand ten opzichte van de montageplaat schuin, ten opzichte van de montageplaat
Inbouwmogelijkheden VX-sokkel	In sokkels met een breedte/diepte van 1000 mm bij montage aan de sokkelhoekstukken, in combinatie met binnenzeskant-plaatschroeven
Inbouwmogelijkheden VX-sokkel, roestvaststaal	In sokkels met een breedte van 1000 mm, in combinatie met binnenzeskantschroeven M6 en moeren M6
Geschikt voor	Sokkelsysteem VX Sokkelsysteem VX, plaatstaal
Afmetingen	Lengte: 899 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: VX TS VX SE TP Breedte: = 1.000 mm

Funcities

Geschikt voor breedte	1.000 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,865 kg
Brutogewicht	0,965 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC000322
ETIM 8	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Product omschrijving	CM Kabelbevestigingsrail C-rail, voor montageplaten, voor TS, VX SE, TP, voor B: 1000 mm